

# Montajes de ventilador montable en rack



Las bandejas para ventiladores son una solución versátil para enfriar jaulas y racks de tarjetas. El enfriamiento redundante con detección de fallas opcional hace que este motor de aire sea la opción obvia para equipos sensibles. El espacio de rack mínimo y los ventiladores reposicionables alojan a los gabinetes más pequeños de la actualidad.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocido por UL

Motores certificados por CSA

CE

## CARACTERÍSTICAS

Altura del panel delgado 1.75 pulg. (44 mm)

Montable en rack de 19 pulg.

Tiras de ventilador ajustables en campo para optimizar el flujo de aire

Fácil acceso a la bandeja del ventilador desde la parte delantera y trasera

Instalación simplificada sin necesidad de acceso lateral

Braket de soporte

Guarda de escape

Bandejas para cable de alimentación de CA de 6 pulg., bloque de terminales en bandejas de CD

Motores con rodamiento de bola lubricados permanentemente

Probado funcionalmente al 100%

## ESPECIFICACIONES

<b>Color:</b>	Gris claro
<b>Material:</b>	Acero dulce
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Cantidad de ventiladores
UEB17H230	22273	44mm	483mm	203mm	1.52mm	3
UEB17H115	22267	44mm	483mm	203mm	1.52mm	3

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**