

# Mordaza en C



## CARACTERÍSTICAS

Mordaza de acero prensado

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 23)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Factor de seguridad de carga estática	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor del reborde (FT)	A
2000037EG	Acero	Electro galvanizado	3,5:1	3/8"	19.1 mm Max	28.57 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	NB/DN	Par de apriete (TQ)	Carga estática
2000037EG	0.375	31.8mm	100 Max	6.78 N·m	1100N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

