

Clip para fijación de cable



CARACTERÍSTICAS

El clip se engancha en el patín de viga y el cable se engancha en el clip

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/2

| Número de catálogo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| SC2D | 1.6 - 4.8 mm | 12 - 14 mm |
| SC2A | 1.6 - 4.8 mm | 6 - 7 mm |
| SC2G | 1.6 - 4.8 mm | 25 - 32 mm |
| SC2E | 1.6 - 4.8 mm | 15 - 18 mm |
| SC2F | 1.6 - 4.8 mm | 19 - 24 mm |
| SC2B | 1.6 - 4.8 mm | 8 - 9 mm |
| SC2C | 1.6 - 4.8 mm | 10 - 11 mm |
| SC4F | 4.8 - 7.1 mm | 19 - 24 mm |
| SC4D | 4.8 - 7.1 mm | 12 - 14 mm |
| SC4E | 4.8 - 7.1 mm | 15 - 18 mm |
| SC4C | 4.8 - 7.1 mm | 10 - 11 mm |
| SC4B | 4.8 - 7.1 mm | 8 - 9 mm |

| Número de catálogo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| SC4G | 4.8 - 7.1 mm | 25 - 32 mm |
| SC4A | 4.8 - 7.1 mm | 6 - 7 mm |
| SC8A | 7.9 - 12.7 mm | 6 - 7 mm |
| SC8C | 7.9 - 12.7 mm | 10 - 11 mm |
| SC8E | 7.9 - 12.7 mm | 15 - 18 mm |
| SC8D | 7.9 - 12.7 mm | 12 - 14 mm |
| SC8F | 7.9 - 12.7 mm | 19 - 24 mm |
| SC8B | 7.9 - 12.7 mm | 8 - 9 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| SC8G | 7.9 - 12.7 mm | 25 - 32 mm |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

