

# Cable a cable, PT, Concéntrico de 4/0, 13,4 mm Conductor 1 OD, 300 kcmil concéntrico, 16 mm Conductor 2 OD

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

## PTC2Q3A

PH37358.jpg image

Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.

### CARACTERÍSTICAS

Forma una conexión permanente y de baja resistencia

Provee una unión molecular

Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor

Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía

Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld

Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de moldes: PT Mold Family

Conductor 1: 4/0 Concéntrico

Diámetro exterior del conductor 1, nominal: 13.41mm

Conductor 2: 300 kcmil Concéntrico

Diámetro exterior del conductor 2, nominal: 16mm

División del molde: Vertical

Crisol dividido: No

Placas de desgaste: No

Solo molde: No

Material de soldadura: 200 o 200PLUSF20, se vende por separado

Abrazadera de mango: L160, se vende por separado

Código de precios: C

Facilidad de uso: Preferido

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Para aplicaciones como la sala de informática, túnel u otras áreas de baja ventilación, especifique un molde sin humo de nVent ERICO Cadweld Exolon. Agregue un prefijo XL al número de pieza del molde estándar al realizar el pedido (por ejemplo, un TAC2Q2Q se convierte en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Se puede requerir un espacio entre los conductores. Vea la etiqueta del molde para obtener más información.

| XX-X-XX-XX-L-M-W |                                |   |
|------------------|--------------------------------|---|
| XX               | Tipo de molde                  |   |
| X                | Clave en el cálculo del precio |   |
| XX               | Código de conductor 1          |   |
| XX               | Código del conductor 2         |   |
| L*               | Crisol dividido                | La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza |
| M*               | Solo molde                     |   |
| W*               | Placas de desgaste             | Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables                                |

\* Dejar en blanco si no existe

## DIAGRAMAS

---

IL43567.jpg image

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

nVent-logo

Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.