

# Abrazadera de conexión con palancas

Abrazaderas de distribución para caja de distribución.



## CARACTERÍSTICAS

Abrazadera de conexión con palancas

Para todos los tipos de conductores

3 o 5 conductores

Hasta 4,00 mm<sup>2</sup>

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Color               | Temperatura ambiente | Cantidad de abrazaderas | Fondo  | Altura |
|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 20118-902          | Pinza            | Transparente, Verde | 85°C max             | 3                       | 18.8mm | 8.4mm  |
| 20118-903          | Pinza            | Transparente, Verde | 85°C max             | 5                       | 18.8mm | 8.4mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Material      | Corriente máxima | Tensión máxima | Cantidad del paquete | Peso | Anchura |
|--------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|------|---------|
| 20118-902          | Polycarbonato | 20A              | 600V           | 10                   | 2.5g | 18.8mm  |
| 20118-903          | Polycarbonato | 20A              | 600V           | 10                   | 4g   | 30mm    |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**