

Organizador de cables verticales CableTek

Data Solutions



Los administradores verticales de cables CableTek están disponibles en modelos de una cara y de dos caras. Se monta en los lados o entre los racks de marco abierto de 2 y 4 postes. La parte frontal del administrador proporciona soporte, gestión y alta capacidad para los latiguillos, mientras que la parte posterior admite cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.

CARACTERÍSTICAS

La cubierta frontal de una pieza de fácil extracción con acceso desde la derecha o la izquierda, según sea necesario, se abre 180° para permitir el acceso completo a los cables.

Las ubicaciones de los pernos autoalineables minimizan la elevación y la instalación rápida.

Sujetadores autocapturables; el perno no gira al apretar la tuerca

La generosa profundidad de los dedos permite una densidad máxima del cable y permite transiciones suaves de posiciones verticales a horizontales.

Acceso sin obstáculos de los cables a los equipos del rack –sin zonas de contención

Los bordes redondeados en el material compuesto y los ojales protegen las cubiertas del cable de daños.

Robust arrowhead fingers are shaped to funnel cables into base and are made of black composite material

Puntos de amarre de cables en la parte trasera

Los orificios de paso protegen el cable y facilitan el tendido entre la parte delantera y la trasera.

El cerrojo central de puerta permite rápido y fácil acceso a los cables.

El gestor de cableado de doble cara con los dedos de soporte delantero y trasero incluye una tapa de encaje a presión.

El gestor de cableado de doble cara con postes y compuertas soportan y contienen cables. Se incluyen tres juegos de postes y compuertas; hay juegos adicionales disponibles como accesorios.

Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior de la gestión de cableado

Las compuertas encajan en los postes, se abren desde la izquierda o la derecha según sea necesario y se balancean a 280° para el acceso del cable. Los postes se pueden utilizar solos como bobinas sueltas para controlar los latiguillos largos.

Los administradores de cables verticales y horizontales están diseñados como un sistema para un aspecto optimizado y una funcionalidad mejorada.

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
DV6DF7W	36096	Aluminio	Polvo recubierto	Señal blanca	RAL 9003	2mm
DV6D7	17275	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV10D9	17293	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV6DF7	26284	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12D9	17295	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV6S7W	36093	Aluminio	Polvo recubierto	Señal blanca	RAL 9003	2mm
DV10DF7	26285	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12DF7W	36098	Aluminio	Polvo recubierto	Señal blanca	RAL 9003	2mm
DV10S7W	36094	Aluminio	Polvo recubierto	Señal blanca	RAL 9003	2mm
DV10S8	17284	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12S8	17286	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV6S7	17274	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV10DF7W	36097	Aluminio	Polvo recubierto	Señal blanca	RAL 9003	2mm
DV10S7	17276	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12S9	17294	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12DF7	26286	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV6DF8	26287	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV10DF8	26288	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
DV10S9	17292	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12D8	17287	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
DV6S9	17288	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12S7W	36095	Aluminio	Polvo recubierto	Señal blanca	RAL 9003	2mm
DV6D8	17283	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV10D8	17285	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV6D9	17291	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV10D7	17277	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12D7	17281	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12S7	17278	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV12DF8	26291	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm
DV6S8	17282	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2mm

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack
DV6DF7W	36096	45U
DV6D7	17275	45U
DV10D9	17293	58U
DV6DF7	26284	45U
DV12D9	17295	58U
DV6S7W	36093	45U
DV10DF7	26285	45U
DV12DF7W	36098	45U

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack
DV10S7W	36094	45U
DV10S8	17284	51U
DV12S8	17286	51U
DV6S7	17274	45U
DV10DF7W	36097	45U
DV10S7	17276	45U
DV12S9	17294	58U
DV12DF7	26286	45U
DV6DF8	26287	51U
DV10DF8	26288	51U
DV10S9	17292	58U
DV12D8	17287	51U

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack
DV6S9	17288	58U
DV12S7W	36095	45U
DV6D8	17283	51U
DV10D8	17285	51U
DV6D9	17291	58U
DV10D7	17277	45U
DV12D7	17281	45U
DV12S7	17278	45U
DV12DF8	26291	51U
DV6S8	17282	51U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE