

# Interruptor de contacto de puerta sin cable

## Data Solutions



Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa. Este producto es fácil de manejar por plug and play.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Interruptor de contacto de puerta (sin cable de conexión)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Fondo  | Altura | Temperatura de funcionamiento | Grado de protección | Anchura | De conformidad con                |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 20118-810          | 33.5mm | 76.5mm | -25 to 75°C                   | IP66                | 31mm    | UL® 508, EN 50047<br>Formulario B |

Table 2/2

| Número de catálogo | Corriente nominal | Cantidad del paquete | Tensión   | Tamaño del cable         |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| 20118-810          | 3 – 6A            | 1                    | 24 – 230V | 0.5 – 2.5mm <sup>2</sup> |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Solicite el soporte para la instalación del interruptor de puerta (Varistar, Novastar, Eurorack) por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRachte**