


Ángulo cuadrado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 1200 mm, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PRA1912THL1



Los ángulos de rack ProLine de 19 pulg. y 23 pulg. admiten cualquier equipo de red espaciado EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete. Los ángulos de rack proporcionan un espaciado de rack de 19 pulg. cuando se montan en marcos de 600 mm de ancho y un espaciado de marco 23 pulg. cuando se montan en marcos de 700 mm de ancho. Se deben utilizar con soportes reductores de marco para proporcionar un espaciado de 19 pulg. o 23 pulg. en marcos de 700 mm o 800 mm ancho. Hay aplicaciones de colocación de tamaños disponibles para aplicaciones multi-compartimento. La posición estándar del ángulo del rack es de 44 mm detrás de la apertura de la puerta. Por favor tenga en cuenta que se proporcionan en pares.

Los ángulos del rack se pueden mover hacia delante si se desea. Las posiciones más profundas requieren el uso de rejillas de montaje o canales de montaje. Para unir gabinetes con ángulos de rack en la posición completamente hacia delante, utilice el kit de unión PJ2FF. Los racks, cajones, guías y racks extraíbles requieren dos conjuntos de ángulos de rack o soportes de accesorios para marco instalados en el marco.

Para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho, se debe pedir un reductor o un gestor de cableado.

CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack de ProLine de 19 pulg. y 23 pulg. admiten cualquier equipo de red espaciado EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete

Los ángulos de rack proporcionan un espaciado entre marcos de 19 pulg. cuando se montan en marcos de 600 mm de ancho, y un espaciado entre marcos de 23 pulg. cuando se montan en marcos de 700 mm de ancho

Se deben utilizar con soportes reductores de marco para proporcionar un espaciado de 19 pulg. o 23 pulg. en marcos de 700 mm o de 800 mm de ancho

Hay aplicaciones de colocación de tamaños disponibles para aplicaciones multi-compartimento

La posición estándar del ángulo del rack es de 44 mm detrás de la apertura de la puerta

Se suministra en pares.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 11243

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.9mm

Tipo de taladro: Plaza

Unidades de rack: 24U

Longitud: 1091mm

Compatible con armario de bastidor de altura: 1200mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte