

Gabinete de cables de comunicaciones ProLine ConnectTek

Data Solutions



Los gabinetes de comunicación/cables de red ProLine ConnectTek Network incluyen dos administradores verticales de cable en la parte delantera del gabinete y dos para gestión de cableado traseros para un máximo tendido y soporte de cables. Los gabinetes están disponibles en dos anchos para cables de alta densidad, cables y equipos de red.

CARACTERÍSTICAS

La puerta frontal, estéticamente agradable, ofrece un flujo de aire y una durabilidad óptimos

Las puertas superior, frontal y trasera totalmente perforadas permiten el máximo movimiento de aire alrededor de cables, paneles de conexión y otros equipos de red

La gestión de cableado delanteros y traseros permite soportar y enrutar los cables.

Los modelos sin laterales permiten una fácil instalación en aplicaciones agrupadas

Los perfiles comunes permiten agrupar los gabinetes de servidor y de red

La placa de montaje superior permite un enrutamiento sencillo del cable, cables preterminados y paneles de conexión

La manija abatible de bloqueo de tres puntos permite un acceso fácil pero controlado; se incluyen dos llaves

ESPECIFICACIONES

Color:	Jet Black
Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Unidades de rack
--------------------	--------------------	--------	---------	-------	---------	------------------

PNC24810B	26393	2411mm	806mm	999mm	1.52mm	51U
PNC20711B	15615	1991mm	707mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC24811B	26394	2411mm	806mm	1099mm	1.52mm	51U
PNC20811BNS	16073	1991mm	799mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC21812B	26391	2161mm	806mm	1199mm	1.52mm	45U
PNC2089BNS	16071	1991mm	799mm	899mm	1.52mm	42U
PNC21811B	26388	2161mm	806mm	1099mm	1.52mm	45U
PNC2079B	15613	1991mm	707mm	899mm	1.52mm	42U
PNC20711BNS	15621	1991mm	699mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC20710BNS	15618	1991mm	699mm	999mm	1.52mm	42U
PNC20811B	16067	1991mm	808mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC24812B	26395	2411mm	806mm	1199mm	1.52mm	51U
PNC2089B	16065	1991mm	808mm	874mm	1.52mm	42U
PNC20812B	16068	1991mm	808mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC20810B	16066	1991mm	808mm	999mm	1.52mm	42U
PNC20812BNS	16074	1991mm	799mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC20712BNS	15622	1991mm	699mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC2079BNS	15617	1991mm	699mm	899mm	1.52mm	42U
PNC20710B	15614	1991mm	707mm	999mm	1.52mm	42U
PNC20810BNS	16072	1991mm	799mm	999mm	1.52mm	42U
PNC2189B	26386	2161mm	806mm	899mm	1.52mm	45U
PNC20712B	15616	1991mm	707mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC21810B	26387	2161mm	806mm	999mm	1.52mm	45U
PNC2489B	26392	2411mm	806mm	899mm	1.52mm	51U

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Cubiertas laterales incluidas
PNC24810B	26393	Sí
PNC20711B	15615	Sí
PNC24811B	26394	Sí
PNC20811BNS	16073	No
PNC21812B	26391	Sí
PNC2089BNS	16071	No
PNC21811B	26388	Sí
PNC2079B	15613	Sí
PNC20711BNS	15621	No

Número de catálogo	Número de artículo	Cubiertas laterales incluidas
PNC20710BNS	15618	No
PNC20811B	16067	Sí
PNC24812B	26395	Sí
PNC2089B	16065	Sí
PNC20812B	16068	Sí
PNC20810B	16066	Sí
PNC20812BNS	16074	No
PNC20712BNS	15622	No
PNC2079BNS	15617	No
PNC20710B	15614	Sí
PNC20810BNS	16072	No
PNC2189B	26386	Sí
PNC20712B	15616	Sí
PNC21810B	26387	Sí
PNC2489B	26392	Sí

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE