


Kits de barrera, montaje en soporte



Divide el ducto en dos o más compartimentos. Los soportes de acero con resorte chapado mantienen las guías de cables en su lugar mediante el ajuste por fricción dentro del ducto. Ordene la guía de cables y el soporte por separado. Incrementos de espaciado recomendados de 3 pies

CARACTERÍSTICAS

Divide el ducto en dos o más compartimentos.

Los soportes de acero con resorte chapado mantienen las guías de cables en su lugar mediante el ajuste por fricción dentro del ducto.

Ordene la guía de cables y el soporte por separado. Incrementos de espaciado recomendados de 3 pies

ESPECIFICACIONES

Código de color:	ANSI 61
Acabado:	Galvanizado; Polvo recubierto
Color:	Gris
Material:	Acero dulce

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor
F66BB2C	20300	Kit de barrera	152mm	152mm	25mm	1.9mm
F44BB2C	20270	Kit de barrera	102mm	102mm	25mm	1.9mm
F66BB3C	20310	Kit de barrera	152mm	152mm		1.9mm
F66B560	20340	Kit de barrera	152mm	152mm	3048mm	1.9mm
F44BB3C	20290	Kit de barrera	102mm	102mm		1.9mm
F44B360	20320	Kit de barrera	102mm	102mm	1524mm	1.9mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El paquete de placas de sello consta de cinco guías de cables o cinco soportes. Cada guía de cables tiene 60 pulgadas de largo.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte