

Puerta sólida serie Gold PROLINE



Las puertas delanteras superiores de la estación de trabajo para computadora serie Gold ProLine tienen bisagras ocultas de 140 grados y manija abatible de cierre.

CARACTERÍSTICAS

Bisagras ocultas de 140 grados

Manija abatible de cerrojo

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Espesor	Dimensiones
PDS66GLD	10186	1800mm	600mm	1.52mm	669 x 592mm
PDS56GLD	10267	1600mm	600mm	1.52mm	468 x 592mm
PDS46GLD	10185	1400mm	600mm	1.52mm	471 x 592mm
PDS68GLD	12805	1800mm	800mm	1.9mm	669 x 792mm
PDS412GLD	10195	1400mm	1200mm	1.9mm	471 x 1192mm
PDS58GLD	12804	1600mm	800mm	1.9mm	468 x 792mm
PDS48GLD	10997	1400mm	800mm	1.9mm	471 x 792mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE