

# Puertas de ventana ProLine para frente superior



Las puertas de ventana encajan en la parte frontal superior del marco de PC y tienen bisagras en el lado izquierdo. Un sistema de cierre de 2 puntos es operado por un bisel pequeño al ras con inserto de herramienta para abrir ubicado en el lado inferior derecho de la puerta. También están disponibles otros insertos y una manija abatible al ras.

## CARACTERÍSTICAS

Las puertas están provistas de ventanas de cristal de seguridad transparente de 0.25 pulgadas de espesor.

Juntas de espuma en sitio para un sellado efectivo

## ESPECIFICACIONES

<b>Espesor:</b>	1.9mm
<b>Color:</b>	Gris claro
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de ventana	Compatible con bastidor de PC
PDWTL96PC	30869	Acero dulce	436 x 451mm	1800 x 600mm
PDWT86PC	98340	Acero dulce	343 x 366mm	1600 x 600mm
PDWTL86PC	30859	Acero dulce	436 x 451mm	1600 x 600mm
PDWT108PC	98390	Acero dulce	343 x 566mm	2000 x 800mm
PDWT106PC	98380	Acero dulce	343 x 366mm	2000 x 600mm
PDWT96PC	98360	Acero dulce	343 x 366mm	1800 x 600mm
PDWT98PC	98370	Acero dulce	343 x 566mm	1800 x 800mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**