

# Panel lateral autosoportado universal



Los paneles laterales se pueden agregar a cualquier superficie de dos compartimentos para obtener espacio de panel adicional sin afectar la clasificación del Tipo.

## CARACTERÍSTICAS

---

Se pueden agregar paneles laterales para proporcionar espacio de panel adicional sin afectar la clasificación del Tipo.

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero dulce

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Acabado	Color
AU8424SP	38996	1829mm	508mm	21mm	Polvo recubierto	Blanco
AU2424SP	38998	572mm	508mm	21mm	Polvo recubierto	Blanco
AU2424SPG	39006	572mm	508mm	21mm	Galvanizado	
AU7218SP	38995	1524mm	356mm	21mm	Polvo recubierto	Blanco
AU7218SPG	39011	1524mm	356mm	21mm	Galvanizado	
AU8418SP	38994	1829mm	356mm	21mm	Polvo recubierto	Blanco
AU8418SPG	39003	1829mm	356mm	21mm	Galvanizado	
AU2418SPG	39005	572mm	356mm	21mm	Galvanizado	
AU8424SPG	39008	1829mm	508mm	21mm	Galvanizado	
AU9018SP	60459	1981mm	356mm	21mm	Polvo recubierto	Blanco
AU9024SPG	60464	1981mm	508mm	21mm	Galvanizado	
AU9018SPG	60462	1981mm	356mm	21mm	Galvanizado	
AU9024SP	60463	1981mm	508mm	21mm	Polvo recubierto	Blanco
AU2418SP	39002	572mm	356mm	21mm	Polvo recubierto	Blanco

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**