

## Puertas de cristal, ADC



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sustituye la puerta estándar y proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres nVent HOFFMAN.

Material: Acero dulce de 1.2 mm / 1.5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal de seguridad transparente de 4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

## ESPECIFICACIONES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Color:</b>           | Gris claro       |
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035         |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Espesor | Cantidad de cierres |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|---------------------|
| ADC06050R5         | ADC06050R5         | 600mm  | 500mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |
| ADC10080R5         | ADC10080R5         | 1000mm | 800mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |
| ADC04040R5         | ADC04040R5         | 400mm  | 400mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADC04030R5         | ADC04030R5         | 400mm  | 300mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADC10060R5         | ADC10060R5         | 1000mm | 600mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |
| ADC05030R5         | ADC05030R5         | 500mm  | 300mm   | 15mm  | 1.5mm   | 1                   |
| ADC12060R5         | ADC12060R5         | 1200mm | 600mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |
| ADC08060R5         | ADC08060R5         | 800mm  | 600mm   | 15mm  | 2mm     | 2                   |
| ADC05040R5         | ADC05040R5         | 500mm  | 400mm   | 15mm  | 1.5mm   | 1                   |
| ADC03030R5         | ADC03030R5         | 300mm  | 300mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADC07050R5         | ADC07050R5         | 700mm  | 500mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |
| ADC12080R5         | ADC12080R5         | 1200mm | 800mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |
| ADC06040R5         | ADC06040R5         | 600mm  | 400mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |
| ADC03025R5         | ADC03025R5         | 300mm  | 250mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADC06060R5         | ADC06060R5         | 600mm  | 600mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

\* Cierre de varillas de 3 puntos. No válido para AFS.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**