We connect and protect

Sistema MTCA.0 para 6 módulos AMC de tamaño medio único, MTCA.0, 1 U, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

11850-025



Sistema MicroTCA de 1 U con jaula de tarjeta horizontal para módulos AdvancedMC de ancho único. El chasis tiene una entrada de alimentación de CA en la parte trasera y una fuente de alimentación integrada de 400 W. El PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) está instalado en la parte trasera del Backplane.

CERTIFICACIONES

RoHS COMPLIANT

PICMG

CARACTERÍSTICAS

- De acuerdo con la especificación PICMG MTCA.0 R1.0
- 1 U, 19" sistema de subrack para 6 Módulos Mid-Size AdvancedMC, 1 MCH de tamaño completo único
- Entrada de corriente AC (100 ... 240 VAC) en la parte trasera de la carcasa, PSU de 400 W integrada, gestión de energía (PM EMMC) en la placa trasera
- Módulo de ventilador de intercambio en caliente con gestor de unidades de enfriamiento (CU EMMC), flujo de aire de derecha a izquierda
- Acceso al filtro de aire desde el frente

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 6

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: MTCA.0 Star Topology, propuesta de alcance

Transferencia de datos: 40 GbE; PCIe Gen3

Potencia por ranura: 50W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De derecha a izquierda

Altura del rack: 1U

Tipo de fuente de alimentación: Marco abierto

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: No

De conformidad con: PICMG MTCA.0 R2.0

Fondo: 301mm

Altura: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

Completamente montado, cableado y probado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.