


Panel trasero para RatiopacPRO/PropacPRO, perforado, blindaje de reacondicionamiento, textil, 6 U, 42 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

20848-641



El panel trasero perforado, Al, 2,5 mm está sin blindaje. El lado trasero es conductor.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel trasero, Al, 2,5 mm, delantero: Anodizado, trasero: Conductor; sin blindaje

Permite el montaje en rieles horizontales

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Ancho del rack: 42HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura: 256mm

Material: Aluminio

Familia de productos: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE

Tipo de producto: Panel lateral

Tipo: Panel trasero

Anchura: 213mm

Compatible con: Casos

Gross Weight: 0.399kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE