


# Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

---

**CAT425BC200**



### CERTIFICACIONES

---



### CARACTERÍSTICAS

---

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación

La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Número de artículo: 181460

Material: Acero; Polietileno

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro (Ø): 100mm; 150mm

Zona: 13181mm<sup>2</sup>

Capacidad del cable, Cat 5e: 425

Capacidad del cable, Cat 6: 325

Capacidad del cable, Cat 6A: 210


Espesor del reborde (FT): 3.2 – 12.7mm

Par de apriete (TQ): 3N·m

Carga estática: 450N

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**