

CompacPRO Complete Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF CompacPRO preconfigurada proporciona protección electrónica para conjuntos de 19", como unidades enchufables y euroboards. El marco de aluminio fundido a presión y los paneles laterales garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuche de sobremesa preconfigurado de acuerdo con IEC 60297-3-101 para componentes de 19"

La construcción de aluminio garantiza una solución robusta

Panel lateral con función de mango integrada

Para montaje en placa trasera con tiras de aislamiento

Ranuras de ventilación en el panel trasero

Ranuras de ventilación en placa base

IP 20 de acuerdo con IEC 60529

Construcción delantera y trasera idéntica, profundidad-simétrica

GND / conexiones de puesta a tierra de acuerdo con (consulte la página del catálogo 5,76)

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Caso

Tipo: Caso para componentes de 19"

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Ancho del rack | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|---------|----------------|---------|-------|----------------------|
| 14575-155 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-174 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-156 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-135 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-114 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 271mm | 1 |
| 14575-136 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-178 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-134 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-115 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 331mm | 1 |
| 14575-154 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-175 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-176 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |

Table 2/3

| Número de catálogo | Altura útil | Anchura útil | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento o EMC |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 14575-155 | 129.3mm | 326mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-174 | 129.3mm | 432mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-156 | 129.3mm | 326mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-135 | 129.3mm | 219mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-114 | 129.3mm | 148mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-136 | 129.3mm | 219mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-178 | 129.3mm | 432mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-134 | 129.3mm | 219mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-115 | 129.3mm | 148mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |

| Número de catálogo | Altura útil | Anchura útil | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento EMC |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 14575-154 | 129.3mm | 326mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-175 | 129.3mm | 432mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |
| 14575-176 | 129.3mm | 432mm | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-103 | No |

Table 3/3

| Número de catálogo | Acabado | Material | Grado de protección | Carga estática |
|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------------|
| 14575-155 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-174 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-156 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-135 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-114 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-136 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-178 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-134 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-115 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-154 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-175 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |
| 14575-176 | Anodizado, Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE