


Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Ferrocarril, Blindado, EN 50155, 6 U, 84 HP, 235 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

21500-080



Subrack para aplicaciones ferroviarias, cumple con el estándar EN50155, versiones blindadas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Golpes y vibraciones probados según EN 50155, parte 12.2.11

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Construcción de aluminio

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Cantidad del paquete: 1

Para montaje: Plano trasero

Profundidad de la placa: 220mm

Tipo de junta: Textil EMC

Tolerancia a impactos y vibraciones: 5g (force)

Mango incluido: Sí

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-103; EN 50155 parte 12.2.11

Fondo: 235mm

Apantallamiento EMC: Sí

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Subrack/chasis

Ancho del rack: 84HP

Carga estática: 15kg

Net Weight: 2.75kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE