


Panel frontal PropacPRO, ancho completo, sin blindaje



El panel frontal, ancho completo para PropacPRO Case se monta en el marco de la caja.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel Al, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)

ESPECIFICACIONES

- Material:** Aluminio
- Acabado:** Anodizado
- Tipo de accesorio:** Panel frontal
- Tipo de producto:** Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
20850-136	3U	63HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-158	6U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No
20850-129	2U	63HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-135	3U	42HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-142	4U	42HP	1	Anodizado	Anodizado	No

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
20850-143	4U	63HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-130	2U	84HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-144	4U	84HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-134	3U	28HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-128	2U	42HP	1	Anodizado	Anodizado	No
20850-137	3U	84HP	1	Anodizado	Anodizado	No

Table 2/2

Número de catálogo	Fondo	Altura	Anchura
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE