

Módulo de repuesto de TSF



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio

ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | TSF24MDS | TSF120MTDS | TSF240MTDS |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tensión nominal del sistema (Un) | 24 VAC | 120 - 150 VAC | 220 - 240 VAC |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 30 VAC/38 VDC | 170 VAC | 275 VAC |
| Corriente de descarga nominal (mA) | 3kA 8/20 µs | 3kA 8/20 µs | 3kA 8/20 µs |
| Material del armario | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico |
| Temperatura | -40 to 80 °C | -40 to 80 °C | -40 to 80 °C |
| Anchura del módulo | 1 M | 1 M | 1 M |
| Fondo (D) | 48.77mm | 48.77mm | 48.77mm |
| Altura (H) | 45.2 mm | 45.2 mm | 45.2 mm |

| Número de catálogo | TSF24MDS | TSF120MTDS | TSF240MTDS |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Anchura (W) | 18.03 mm | 18.03 mm | 18.03 mm |
| Peso por unidad | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE