


# Panel de cable Varistar



Panel de cable vertical para armarios de pie libre Varistar pulverizados en color gabinete en diferentes anchos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para encajar directamente en el marco

Los cables se ensamblan en su lugar con bridas de cable o velcro

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/panel de rack

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|-------|----------------------|------------|
| 23130-625          | 52U             | 2450mm | 250mm   | 250mm | 2                    | Gris negro |
| 23130-502          |                 | 1019mm | 110mm   | 10mm  | 2                    | Gris negro |
| 23130-422          | 47U             | 2200mm | 150mm   | 150mm | 2                    | Gris negro |
| 23130-501          |                 | 446mm  | 110mm   | 10mm  | 2                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura  | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|---------|---------|-------|----------------------|------------|
| 23130-503          |                 | 670mm   | 110mm   | 10mm  | 2                    | Gris negro |
| 23130-500          |                 | 604mm   | 110mm   | 10mm  | 2                    | Gris negro |
| 23130-504          |                 | 496mm   | 110mm   | 10mm  | 2                    | Gris negro |
| 23130-628          | 52U             | 2450mm  | 150mm   | 150mm | 2                    | Gris negro |
| 23130-420          | 38U             | 1800mm  | 150mm   | 150mm | 2                    | Gris negro |
| 23130-150          | 42U             | 2000mm  | 250mm   | 250mm | 2                    | Gris negro |
| 23130-151          | 47U             | 2200mm  | 250mm   | 250mm | 2                    | Gris negro |
| 23130-421          | 42U             | 2000mm  | 150mm   | 150mm | 2                    | Gris negro |
| 23130-499          |                 | 915.5mm | 110mm   | 10mm  | 2                    | Gris negro |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Tipo           |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 23130-625          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-502          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-422          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-501          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-503          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-500          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-504          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-628          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-420          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-150          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-151          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-421          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-499          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Panel de cable |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**