nVent | CADDY

We connect and protect

Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 33,7mm dia, 1" tuy

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DIN034PL

FONCTIONS

- Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle
- Adapté aux applications pour point fixe
- Peut être soudé sur une poutre en T pour former un élément coulissant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Référence article: 400153
- Matériau: Acier
- Finition: Brut
- Diamètre extérieur (OD): 33.7 mm
- Taille du tuyau: 1"
- NB/DN: 25
- Taille de trou (HS): 11.5 mm
- Largeur (W): 30 mm
- Épaisseur (T): 5 mm
- A: 72 mm

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.