


PDU| Bâti de prises, IEC C13

Data Solutions



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, la PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec sorties IEC C13.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

230 V, 10 A

Montage vertical ou horizontal

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Bâtis de prises avec prises IEC 60320-C13

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

Conformément à la norme IEC 60320

Hauteur utile 1 U

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium; Polyamide
Couleur:	Gris
Type de produit:	Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Quantité par colis	Profondeur
60110-292	CEI C13	16	Non	230V	1	44mm
60110-290	CEI C13	8	Non	230V	1	44mm
60110-291	CEI C13	12	Non	230V	1	44mm

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Longueur
60110-292	Anodisé	608.5mm
60110-290	Anodisé	438.5mm
60110-291	Anodisé	438.5mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE