

Raccord de support de base pivotant interne CS480



CS480 Le raccord de support de socle pivotant interne fixe l'armoire directement sur les surfaces horizontales, ce qui permet une rotation de l'armoire de 340 degrés. Le matériel de montage de la base est invisible. Paliers sans entretien.

NORMES INDUSTRIELLES

CEI 60529, IP66

FONCTIONS

Le raccord peut pivoter sur 340° avec butée de rotation

Couple prédéfini à l'usine

Le joint et le matériel de montage sont inclus

Les fixations de montage en surface ne sont pas incluses

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE