

## Profils de fixation verticaux, AVB



Ces profils de montage offrent d'autres possibilités de montage, ce qui augmente la flexibilité d'installation des accessoires et des composants électriques.

### FONCTIONS

---

Description: Pour monter des cadres pivotants en hauteur partielle ou complète. La barre SFBP est montée directement sur le profilé AVB. Équipée de perforations au pas de 25 mm. Pour d'autres options de montage, des écrous à cage CNM peuvent être utilisés. Monté sur les trous des charnières situées sur le cadre avant du coffret. Pour les armoires en acier inox, l'usinage est nécessaire .

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

## SPÉCIFICATIONS

**Épaisseur:** 2mm  
**Finition:** Galvanisé  
**Matériau:** Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire
AVB1200	1200mm	86mm	21mm	Acier doux
AVB0600	600mm	86mm	21mm	Acier doux
AVB1000	1000mm	86mm	21mm	Acier doux
AVB0800	800mm	86mm	21mm	Acier doux
AVB1400	1400mm	86mm	21mm	Acier doux

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**