

Ventilateur AC

Ventilateur axial, 119 mm, avec entrée AC. Pièce de rechange pour les tiroirs de ventilation 1 U.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ventilateur 119 mm avec connecteur pour câble de raccordement

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Compatible avec	Largeur	Longueur	Hauteur	Tension CA	Fréquence
20713-146	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Référence catalogue	Circulation d'air à 50 Hz	Circulation d'air à 60 Hz	Niveau acoustique à 50 Hz	Niveau acoustique à 60 Hz	Puissance à 50 Hz	Puissance à 60 Hz
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Référence catalogue	Pression statique maximale	Température ambiante	Quantité par colis
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Câble de raccordement et grille de protection à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE