

# CompacPRO| Face avant

La face avant du coffret CompacPRO est vissée sur le cadre avant du coffret.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

La face avant est vissée sur le cadre avant du boîtier

## SPÉCIFICATIONS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium  |
| <b>Finition:</b>        | Anodisé    |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|--------------|
| 30823-227           | 4U              | 63HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-209           | 2U              | 42HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-224           | 3U              | 63HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-284           | 6U              | 84HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-254           | 3U              | 28HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-272           | 4U              | 84HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|--------------|
| 30823-269           | 4U             | 42HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-257           | 3U             | 42HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-260           | 3U             | 84HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-215           | 2U             | 84HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |
| 30823-230           | 6U             | 63HP            | 3mm        | 1                  | Anodisé        | Anodisé      |

Table 2/2

| Référence catalogue | Arêtes traitées | Blindage électromagnétique | Hauteur | Largeur |
|---------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|
| 30823-227           | Non             | Non                        | 172.9mm | 345.4mm |
| 30823-209           | Non             | Non                        | 84mm    | 238.7mm |
| 30823-224           | Non             | Non                        | 128.4mm | 345.4mm |
| 30823-284           | Non             | Non                        | 261.8mm | 452.1mm |
| 30823-254           | Non             | Non                        | 128.4mm | 167.5mm |
| 30823-272           | Non             | Non                        | 172.9mm | 452.1mm |
| 30823-269           | Non             | Non                        | 1729mm  | 238.7mm |
| 30823-257           | Non             | Non                        | 128.4mm | 238.7mm |
| 30823-260           | Non             | Non                        | 128.4mm | 452.1mm |
| 30823-215           | Non             | Non                        | 84mm    | 452.1mm |
| 30823-230           | Non             | Non                        | 261.8mm | 345.4mm |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Un kit de montage permettant de fixer une face arrière et une face avant est livré avec le coffret.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**