


Bride de mise à la masse

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20118-030



Ces bornes de mise à la terre mécaniques sont conçues pour le raccordement câble-barre dans les systèmes de mise à la terre et de mise à la masse. La borne de mise à la terre Schroff permet une section de 100 mm².

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Section maximale du câble 100 mm²

Borne de mise à la terre compatible IBM pour le raccordement d'une baie à la terre du bâtiment

Surface étamée, conformément à IBM Réf. No. 4716804

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Borne

Finition: Galvanisé

Matériau: Aluminium

Net Weight: 0.073kg

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE