


Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-047



Face avant en U pour joint textile CEM.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

en U, face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

Pour joint textile CEM

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Type accessoire: Face avant

Fixation: À visser à l'avant

Type de joint: Textile EMC

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondeur (D): 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur (H): 128.4mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Type: Face avant sans poignée

Largeur (W): 213mm

Net Weight: 0.18kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œilletons, vis à gorge).

14 ... 84 F : profilé en U en plusieurs parties (panneau avant avec profilés sertis).


Différences de finition entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F.

2 ... 12 F : profilé en U en une partie

Veuillez commander séparément le joint textile CEM.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pièces, 42 to 84 HP: 1 pièce, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE