


Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-599



Face avant de profil U à charnière avec fixation inférieure pour joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La face avant de profil U peut être dépliée d'un angle d'ouverture de 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

Avec blindage, Face avant en U avec joint textile CEM

Compatible avec les bacs à cartes (EuropacPRO) et les coffrets (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Type accessoire: Face avant

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Type de joint: Textile EMC

Face d'appui: Conducteur

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Hauteur (H): 128.4mm

Type de produit: Face avant

Largeur (W): 213mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE