


Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-607



Face avant de profil U à charnière avec fixation inférieure pour joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La face avant de profil U peut être dépliée d'un angle d'ouverture de 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

Avec blindage, Face avant en U avec joint textile CEM

Compatible avec les bacs à cartes (EuropacPRO) et les coffrets (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 4U

Type accessoire: Face avant

Largeur du rack: 84HP

Quantité par colis: 1

Fixation: Avec charnières, fixation inférieure

Type de joint: Textile EMC

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondeur (D): 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur (H): 172.9mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Type: Face avant sans poignée


Largeur (W): 426.4mm

Net Weight: 0.678kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Face avant décrochable (> 135°).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE