


Face avant de remplacement pour montage fractionné, non blindée 6 U, 2 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

30847-472



La face avant de 2 F de large couvre un slot ouvert. La version non blindée peut être fixée avec des vis et des rondelles. En raison d'une largeur de 2 F, aucun œillet ne peut être utilisé.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant plate 6 U, 2 F, Aluminium, 2,5 mm

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Face avant

Type accessoire: Face avant

Matériau: Aluminium

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Hauteur du rack: 6U

Hauteur (H): 261.8mm

Largeur du rack: 2HP

Largeur (W): 9.8mm

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Quantité par colis: 1


Finition: Anodisé; Passivé

Gross Weight: 0.017kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE