


Guide-cartes type standard, avec fixation pour connecteur DIN, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge, 1 paire

RÉFÉRENCE CATALOGUE

64560-075



Le guide-carte de type standard pour connecteurs permet à l'utilisateur de clipser les connecteurs DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) directement sur les guide-cartes. Applicable uniquement aux cartes euro de dimensions 100 x 160 mm et 100 x 220 mm. Compatible avec RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO et EuropacPRO.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage facile et économique des connecteurs à clipser comme alternative aux rails z ou aux profilés horizontaux avec rail z intégré.

Pour le format carte euro simple 100 x 160 mm ou 100 x 220 mm ; ne convient pas au format carte euro double

Guide-carte en matière plastique, monobloc, rouge, largeur de rainure 2 mm

Peut être clipsé dans les profilés horizontaux dans l'extrusion d'aluminium

Peut être fixé dans une tôle de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : -40°C à 130°C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 2

Profondeur de la carte: 220mm

Largeur de rainure: 2

Couleur: Rouge

Conformité: EN 60603-2 (DIN 41612)

Matériau: Polybutylène téréphtalate

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type de produit: Support de guidage

Type: Standard avec connecteur DIN

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis

Unité du colis: Paire

Net Weight: 0.026kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE