

Guide-carte | Embout pour guide-carte, PC

Embouts en plastique pour les guide-cartes en plusieurs parties avec un profil central en plastique ou profilé aluminium. Disponible en type Standard ou Accessoire



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Embouts de guide-carte (PC) pour les guide-cartes en plusieurs parties avec un profil central en plastique ou en profilé aluminium.

Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3

« sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21

Profils centraux disponibles pour longueurs de cartes standard (160, 220, 280 et 340 mm) ainsi que pour les dimensions spéciales comme dans la version 1000 mm

Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm

Fixation par vis pour des exigences plus élevées de tenue aux chocs et aux vibrations

Clip ESD disponible en option pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Châssis
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Matériau:	Plastique renforcé de fibres
Type de produit:	Embout de guide-cartes

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis	Conformité	Type	Unité du colis	Largeur de rainure
64568-004	1	EN 45545-2	Standard	Paire	2
64568-094	1	EN 45545-2	Pion de détrompage	Paire	2.5
64568-008	1	EN 45545-2	Accessoire	Paire	2
64568-093	1	EN 45545-2	Pion de détrompage	Paire	2.5
64568-095	1	EN 45545-2	Pion de détrompage	Paire	2.5
64568-014	1	EN 45545-2	Standard	Paire	2.5
64568-018	1	EN 45545-2	Accessoire	Paire	2.5

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE