

# Interscale | Coffret de table, Sans perforations

Coffret de table polyvalent avec protection CEM intégrée.  
Basé sur la plate-forme nVent SCHROFF Interscale et développé conformément à la norme IEC 60297-3-109.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Coffret modulaire en 4 parties

Développé selon la norme IEC 60297-3-109 (en cours auprès de IEC)

Avec blindage CEM

Indice de Protection jusqu'à IP 30

Couleur RAL 7016

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande

## SPÉCIFICATIONS

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Matériau:</b>             | Aluminium; Acier                 |
| <b>Type:</b>                 | Sur table                        |
| <b>Famille de produits:</b>  | Interscale                       |
| <b>Indice de protection:</b> | IP30                             |
| <b>Code couleur:</b>         | RAL 7016                         |
| <b>Type de produit:</b>      | Coffret à petit facteur de forme |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur | Quantité par colis | Largeur | Profondeur | Refroidissement   | Couleur         |
|---------------------|---------|--------------------|---------|------------|-------------------|-----------------|
| 14820-133           | 43.7mm  | 1                  | 132.6mm | 132.6mm    | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-297           | 88.1mm  | 1                  | 399mm   | 310.35mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-255           | 88.1mm  | 1                  | 221mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-295           | 88.1mm  | 1                  | 399mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-154           | 43.7mm  | 1                  | 221mm   | 177mm      | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-375           | 132.6mm | 1                  | 310mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-254           | 88.1mm  | 1                  | 221mm   | 177mm      | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-155           | 43.7mm  | 1                  | 221mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-395           | 132.6mm | 1                  | 399mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-134           | 43.7mm  | 1                  | 133mm   | 177mm      | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-195           | 43.7mm  | 1                  | 399mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-175           | 43.7mm  | 1                  | 310mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-275           | 88.1mm  | 1                  | 310mm   | 221.45mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-397           | 132.6mm | 1                  | 399mm   | 310.35mm   | Sans perforations | Gris anthracite |
| 14820-197           | 43.7mm  | 1                  | 399mm   | 310.35mm   | Sans perforations | Gris anthracite |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition                   |
|---------------------|----------------------------|
| 14820-133           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-297           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-255           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-295           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-154           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-375           | Aluzinc, Revêtement poudré |

| Référence catalogue | Finition                   |
|---------------------|----------------------------|
| 14820-254           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-155           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-395           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-134           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-195           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-175           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-275           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-397           | Aluzinc, Revêtement poudré |
| 14820-197           | Aluzinc, Revêtement poudré |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**