


# PDU| Bâti de prises, USA



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec sorties américaines.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Montage horizontal ou vertical

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Câble de raccordement 2 m, avec fiche USA

Bâtis de prises avec prises USA

Hauteur utile 1 U

115 V, 15 A

Conforme à la norme UL-498

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Aluminium; Polyamide

**Couleur:** Gris

**Type de produit:** Bâti de prises

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de prise | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Quantité par colis | Profondeur |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 60110-242           | États-Unis    | 11               | Oui               | 115V       | 1                  | 44mm       |

| Référence catalogue | Type de prise | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Quantité par colis | Profondeur |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 60110-240           | États-Unis    | 11               | Non               | 115V       | 1                  | 44mm       |
| 60110-241           | États-Unis    | 15               | Non               | 115V       | 1                  | 44mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition | Longueur |
|---------------------|----------|----------|
| 60110-242           | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-240           | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-241           | Anodisé  | 947.5mm  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**