


Varistar CP | Socle roulant



Socle pour créer une baie mobile.

FONCTIONS

Bandeaux, Acier, 1,5 mm

Charge admissible sur roulettes 400 kg, sur pieds vérins 1600 kg

Support, Acier, 3 mm

Couleur RAL 7021

Hauteur socle H = 103 mm, avec pieds réglables de 126 à 134 mm

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-664	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-655	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-663	800mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-662	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-661	800mm	600mm	1			Revêtement poudré
21630-658	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-657	600mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-656	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec
21630-664	Socle de base, mobile	Varistar CP
21630-655	Socle de base, mobile	Varistar CP
21630-663	Socle de base, mobile	Varistar CP
21630-662	Socle de base, mobile	Varistar CP
21630-661	Socle de base, mobile	Varistar CP
21630-658	Socle de base, mobile	Varistar CP
21630-657	Socle de base, mobile	Varistar CP
21630-656	Socle de base, mobile	Varistar CP

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE