

# Collier à ouverture articulée malléable 455



## FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Permet les passages de canalisation près du plafond ou des murs

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 25) et à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Fonte

Table 1/1


Référence catalogue	Finition	Diamètre extérieur (OD)	A	B	Charge statique
4550075PL	Brut	26.7 mm	44.45 mm	11.11 mm	800N
4550050PL	Brut	21.3 mm	38.1 mm	9.53 mm	800N
4550100PL	Brut	33.4 mm	50.8 mm	11.11 mm	800N
4550150EG	Électro-galvanisé	48.3 mm	66.67 mm	12.7 mm	800N
4550075EG	Électro-galvanisé	26.7 mm	44.45 mm	11.11 mm	800N
4550200PL	Brut	60.3 mm	79.38 mm	12.7 mm	800N
4550150PL	Brut	48.3 mm	66.67 mm	12.7 mm	800N
4550125PL	Brut	42.2 mm	60.33 mm	12.7 mm	800N
4550050EG	Électro-galvanisé	21.3 mm	38.1 mm	9.53 mm	800N
4550200EG	Électro-galvanisé	60.3 mm	79.38 mm	12.7 mm	800N
4550100EG	Électro-galvanisé	33.4 mm	50.8 mm	11.11 mm	800N

Référence catalogue	Finition	Diamètre extérieur (OD)	A	B	Charge statique
4550125EG	Électro-galvanisé	42.2 mm	60.33 mm	12.7 mm	800N
4550400EG	Électro-galvanisé	114.3 mm	136.53 mm	17.46 mm	1334N
4550250PL	Brut	73 mm	82.55 mm	15.88 mm	1334N
4550400PL	Brut	114.3 mm	136.53 mm	17.46 mm	1334N
4550300EG	Électro-galvanisé	88.9 mm	111.12 mm	15.88 mm	1334N
4550300PL	Brut	88.9 mm	111.12 mm	15.88 mm	1334N
4550250EG	Électro-galvanisé	73 mm	82.55 mm	15.88 mm	1334N

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Boulon et rivet sont en acier carbone.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance  
technique

**Europe**

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

**Europe**

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

