

Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 1 1/2" Tuyau, 41,3 mm OD

RÉFÉRENCE CATALOGUE

5110150CP



L'attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tubes en cuivre est un collier de serrage à fermeture rapide idéal pour supporter des tubes en cuivre verticaux lorsque l'espace est suffisant. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à la conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser pour tube en cuivre avec un seul outil.

FONCTIONS

Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Les trous à fentes facilitent l'assemblage, éliminant ainsi les pièces détachées

Les boulons sont accessibles à partir de la face avant ; la conception dentelée de la tête de rondelle signifie qu'aucune clé n'est nécessaire à l'arrière pour le serrage

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Cuivre électroplaqué

Taille du tuyau: 1 1/2"

Diamètre extérieur (OD): 41.3 mm

Taille de trou (HS): 11.1 mm

Longueur (L): 38.25mm

A: 241.3 mm

B: 31.75 mm



Longueur de la vis (L): 38.2mm

Charge statique: 667N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le collier est conçu pour les tubes en cuivre et doit être installé sous une patte de couplage ou de cisaillement avec des boulons serrés à la valeur de couple recommandée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

