


Connecteur de conduit flexible nVent CADDY


RÉFÉRENCE CATALOGUE

EZF1410



Les connecteurs de conduits flexibles nVent CADDY sont une gamme de connecteurs sans outil conçus pour s'adapter à une large gamme de conduits flexibles (14/2 à 10/2). Conçus pour former une connexion encliquetable facile et sécurisée, les connecteurs permettent également un retrait rapide et sans dommage en appuyant simplement sur la languette latérale et en tournant le raccord pour retirer les câbles sans dommage. De plus, la conception unique à trois broches aide à maintenir le câble en place afin de réduire le risque de déconnexion ou de retrait accidentel.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

"La conception innovante de style enfichable permet une installation rapide et facile du raccord au boîtier défonçable de 1/2""

Le raccord peut être facilement retiré en appuyant sur les languettes pour le sortir du boîtier

Possibilité de retirer les câbles sans les endommager en faisant simplement tourner le raccord

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Inclut un col de cygne isolé

Conçu pour les câbles AC, MCI-A, HCF en acier et en aluminium, les conduits métalliques flexibles en acier et en aluminium, les câbles MCI et gainés d'aluminium ondulé

Patented

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier;Spring Acier

Taille des débouchures: 12.7 mm


Diamètre (Ø): 9.4 mm

Longueur (L): 39.1mm

Largeur (W): 25.4 mm

Hauteur (H): 21.8 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

