


Barre de tension pour les ossatures de cloison



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixe les conduits EMT, MC/AC et flexibles entre les ossatures métalliques

Le clip de conception innovante se fixe solidement aux ossatures métalliques dans les trous pré-perforés

Barre laminée pour une résistance et une rigidité accrues

S'utilise avec le clip pour câble/conduit afin de fixer le conduit et le câble à la barre

Réglable pour s'accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé;nVent CADDY Armour

Matériau: Acier;Spring Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Espacement des goujons
BG16	406.4 mm
BG24	609.6 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

