

Équerre d'angle filetée avec embout à clouer



FONCTIONS

Permet la fixation des assemblages nVent CADDY Speed Link, de câble, de crochets en S ou de chaîne

Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

S'installe facilement à l'aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz

Rapport d'évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Largeur (W)	A
ABTSF	Acier	Électro-galvanisé	6.35 mm	45.7 mm	61 mm	35.56 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique
ABTSF	423N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Inclut le clou réf. 50032 de Powers Fasteners, Inc.

La charge statique a été établie en prenant en compte d'une profondeur d'enfoncement de 25,4 mm dans un béton léger 20,68 MPa. Pour les variations relatives à l'enfoncement et aux matériaux, veuillez consulter le site anchors.dewalt.com.

Le clou pré-assemblé de Powers Fasteners, Inc. est compatible avec les cloueurs Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper ; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper ; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400 ; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 ou équivalent.

Pour des supports fixés par cloueur dans des installations antisismiques de catégorie D, E ou F, la charge maximale est inférieure à 400 N ou la charge publiée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

