


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray-providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

FONCTIONS

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Noir

Matériau: Polymère

Table 1/2


| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Longueur (L) | Côtés inclus | Poids unitaire |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| WBTFORM04BA | | 92.2 mm | 3048mm | Non | 0.02 kg |
| WBTFORM06BA | | 143 mm | 3048mm | Non | 0.03 kg |
| WBTFORM08BA | | 193.8 mm | 3048mm | Non | 0.04 kg |
| WBTFORM2X4BA | 50.8 mm | 92.2 mm | 3048mm | Oui | 0.04 kg |
| WBTFORM2X6BA | 50.8 mm | 143 mm | 3048mm | Oui | 0.05 kg |
| WBTFORM12BA | | 295.4 mm | 3048mm | Non | 0.06 kg |
| WBTFORM4X4BA | 101.6 mm | 92.2 mm | 3048mm | Oui | 0.06 kg |

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Longueur (L) | Côtés inclus | Poids unitaire |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| WBTFORM2X8BA | 50.8 mm | 193.8 mm | 3048mm | Oui | 0.06 kg |
| WBTFORM4X6BA | 101.6 mm | 143 mm | 3048mm | Oui | 0.07 kg |
| WBTFORM16BA | | 397 mm | 3048mm | Non | 0.08 kg |
| WBTFORM2X12BA | 50.8 mm | 295.4 mm | 3048mm | Oui | 0.08 kg |
| WBTFORM4X8BA | 101.6 mm | 193.8 mm | 3048mm | Oui | 0.08 kg |
| WBTFORM18BA | | 447.8 mm | 3048mm | Non | 0.09 kg |
| WBTFORM2X16BA | 50.8 mm | 397 mm | 3048mm | Oui | 0.1 kg |
| WBTFORM20BA | | 498.6 mm | 3048mm | Non | 0.1 kg |
| WBTFORM4X12BA | 101.6 mm | 295.4 mm | 3048mm | Oui | 0.1 kg |
| WBTFORM6X8BA | 152.4 mm | 193.8 mm | 3048mm | Oui | 0.1 kg |
| WBTFORM2X18BA | 50.8 mm | 447.8 mm | 3048mm | Oui | 0.11 kg |
| WBTFORM2X20BA | 50.8 mm | 498.6 mm | 3048mm | Oui | 0.12 kg |
| WBTFORM6X12BA | 152.4 mm | 295.4 mm | 3048mm | Oui | 0.12 kg |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Longueur (L) | Côtés inclus | Poids unitaire |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| WBTFORM24BA | | 600.2 mm | 3048mm | Non | 0.12 kg |
| WBTFORM4X16BA | 101.6 mm | 397 mm | 3048mm | Oui | 0.12 kg |
| WBTFORM4X18BA | 101.6 mm | 447.8 mm | 3048mm | Oui | 0.13 kg |
| WBTFORM2X24BA | 50.8 mm | 600.2 mm | 3048mm | Oui | 0.14 kg |
| WBTFORM4X20BA | 101.6 mm | 498.6 mm | 3048mm | Oui | 0.14 kg |
| WBTFORM6X16BA | 152.4 mm | 397 mm | 3048mm | Oui | 0.14 kg |
| WBTFORM6X18BA | 152.4 mm | 447.8 mm | 3048mm | Oui | 0.16 kg |
| WBTFORM4X24BA | 101.6 mm | 600.2 mm | 3048mm | Oui | 0.16 kg |
| WBTFORM6X20BA | 152.4 mm | 498.6 mm | 3048mm | Oui | 0.18 kg |
| WBTFORM6X24BA | 152.4 mm | 600.2 mm | 3048mm | Oui | 0.18 kg |

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

