

Panneau Concept

Data Solutions



Les panneaux Concept sont plus grands et plus larges que les panneaux de dimensions NEMA correspondants.

FONCTIONS

Finition conductrice ou peinture blanche

Inclut une bride formée le long de tout côté qui est plus long que 22,20 po (564 mm)

Les panneaux en bois en option sont fabriqués en contreplaqué pré-découpé et pré-percé de 3/4 po, ce qui permet de les installer sur des goujons de montage de panneau à l'arrière du coffret

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
CP3220W	23786	767mm	462mm	Contreplaqué	Mat doux	
CP2020W	23785	462mm	462mm	Contreplaqué	Mat doux	
CP4420W	23787	1072mm	462mm	Contreplaqué	Mat doux	
CP5620	23784	1351mm	462mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CP4420	23783	1072mm	462mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CP3220	23782	767mm	462mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Type
CP3220W	23786	19mm	Bois
CP2020W	23785	19mm	Bois
CP4420W	23787	19mm	Bois
CP5620	23784	2.66mm	Acier peint
CP4420	23783	2.66mm	Acier peint
CP3220	23782	2.66mm	Acier peint

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le numéro de référence CP4230 est utilisé pour les boîtiers de sectionneurs Concept.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE