

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec embout à clouer, 50,8 mm dia

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT12SF



FONCTIONS

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

La finition galvanisée des crochets en J offre un tirage plus régulier des câbles et une plus grande résistance à la corrosion

Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

S'installe facilement à l'aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz

Rapport d'évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé; Prégalvanisé

Diamètre (Ø): 50.8mm

Hauteur (H): 103.2mm


A: 33mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Utilise la référence 50032 de Powers Fasteners, Inc.

Pre-assembled drive pin from Powers Fasteners, Inc. works with Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 or equivalent nailers.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE