

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour socle, 25 mm dia, 19 mm Carré, 22.2-28.5 mm Rond pied de plancher technique


Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT16HPCD1B



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Installation facile sur les socles utilisés sous les planchers surélevés

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Diamètre (Ø): 25mm

Zone: 690mm²

Capacité de câble, Cat. 5e: 20

Capacité de câble, Cat. 6: 15

Capacité de câble, Cat. 6A: 10


Taille du socle: 19 mm Square; 22.2 - 28.5 mm Round

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE