

# Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache pour panne en « Z », 100 mm, 150 mm dia, 1,6–6 mm Rebord

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### CAT425AF14



### CERTIFICATIONS

---



### FONCTIONS

---

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Un simple système de déverrouillage et verrouillage de barres permet d'ajouter facilement des câbles supplémentaires après installation

Une sangle réglable permet une adaptation à plusieurs tailles de support et diminue l'inventaire

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés

Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Matériau: Acier; Polyéthylène; Spring Acier

Finition: nVent CADDY Armour; Électro-galvanisé

Diamètre (Ø): 100mm; 150mm

Zone: 518.92mm<sup>2</sup>

Capacité de câble, Cat. 5e: 425

Capacité de câble, Cat. 6: 325


Capacité de câble, Cat. 6A: 210

Épaisseur de bride (FT): 1.58 – 6mm

Charge statique: 450N

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**