

Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale, 100 mm, 150 mm dia

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT425WM



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Un simple système de déverrouillage et verrouillage de barres permet d'ajouter facilement des câbles supplémentaires après installation

Une sangle réglable permet une adaptation à plusieurs tailles de support et diminue l'inventaire

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés

Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier; Polyéthylène

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre (Ø): 100mm; 150mm

Zone: 518mm²

Capacité de câble, Cat. 5e: 425


Capacité de câble, Cat. 6: 325

Capacité de câble, Cat. 6A: 210

Taille de trou (HS): 7mm

Charge statique: 450N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE