

FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Entrée/sortie du câble de liaison Neutre/terre

Résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures

S'installe rapidement et facilement

Bonne résistance aux UV

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 508161

Matériau: Polychlorure de vinyle

Température de fonctionnement: -40 to 140°C


Longueur (L): 670mm

Largeur (W): 230mm

Profondeur (D): 180mm

Poids unitaire: 0.84kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE